

**WNMG 080408 Wiper, Laji: CA510****Tilastiedot**

Tilausnumero	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,14 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 3 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 450 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä