

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 40/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	49 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Aluslevy	269005 3
Terän koko	11 mm
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	A40T SDUCR/L11
Keskisiirto $L_3$	27 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus $L_2$	39 mm
Asetuskulma $\kappa$	93 astetta
varren Ø $D_s$	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500