

**TNMG 160404, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251472 CA6525 |
| GTIN | 4960664513185 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2 mm |
| Pääkäyttöalue | M |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 60 - 220 m/min |
| lastunmurtaja | MQ |
| Syöttö f | 0,05 - 0,25 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Laji | CA6525 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä