

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisokka-srj.	259047 3
ISO-koodi pidin	A32S PTFNR/L 16
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Jousisarja	259044 5
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Aluslevy	259031 34
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 3	259047 3
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Jousisarja10 osaa Tyyppi 5	259044 5
Aluslevy Tyyppi 34	259031 34
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500