



Poratankosarja teräs, sisäjähdytys, Oikea, Tyyppi: SET07



Tilaustiedot

Tilausnumero	260346 SET07
GTIN	4045197656667
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Toimituksen sisältö:
Muovikotelossa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A1216M SDUCR/L07
ISO-koodi pidin	A1012K SDUCR/L07
ISO-koodi pidin	A0810H SDUCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	22,5 mm
Pään pituus L ₁	27,5 mm
Pään pituus L ₁	40,5 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm

Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Keskisiirto L ₃	6,5 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18 mm
Kaulan leveys L ₄	8 mm
Kaulan leveys L ₄	10 mm
Kaulan leveys L ₄	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 1012/07 mm	260342 1012/07
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 1216/07 mm	260343 1216/07
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 1012/07 mm	260343 1012/07
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 1216/07 mm	260342 1216/07

Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 0810/07 mm	260342 0810/07
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500