

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	22 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Ruuvisarja	259023 2
Sokka	259049 2
Aluslevy	259031 33
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 2525M22
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 2204..
Varren koko	25 mm
Kiinnitysrauta	259038 13
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Sokka Tyyppi 2	259049 2
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 13	259038 13
Aluslevy Tyyppi 33	259031 33
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500