



Poratankosarja teräs, sisäjähdytys, Oikea, Tyyppi: SET11



Tilaustiedot

Tilausnumero	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Sisäjähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: A20R SDUCR/L11

ISO-koodi pidin: A16Q SDUCR/L11

ISO-koodi pidin: A25R SDUCR/L11

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 25 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 27 mm

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	A20R SDUCR/L11
ISO-koodi pidin	A16Q SDUCR/L11
ISO-koodi pidin	A25R SDUCR/L11
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..

Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Keskisiirto L ₃	13,6 mm
Keskisiirto L ₃	16 mm
Keskisiirto L ₃	18,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	27 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Standardi	DIN 8024
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 14	269028 14
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	269420
Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 25/11 mm	260342 25/11
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500