

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	22 mm
Kiinnitysvipu	259015 9
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Sopiva kääntöterä	TN.. 1604..
Jousisarja	259044 5
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Terän koko	16 mm
ISO-koodi pidin	A32S PTFNR/L 16
Aluslevy	259031 34
Jousisokka-srj.	259047 3
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 9	259015 9
Aluslevy Tyyppi 34	259031 34
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 5	259044 5
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500