

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260359 HB7020
GTIN	4045197699442
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7020 Laji: HB7020

lastunmurtaja: SS

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mmSyöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 400 m/min**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 400 m/min
Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä