

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260343 10/07  |
| GTIN         | 4045197656001 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Sopiva kääntöterä                      | DC.. 0702..                     |
| Kääntöterä-ruuvisarja                  | 269028 7                        |
| Terän koko                             | 7 mm                            |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 13,5 mm                         |
| Pään pituus L <sub>1</sub>             | 40 mm                           |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 7 mm                            |
| ISO-koodi pidin                        | A10K SDUCR/L07                  |
| Kokonaispituus L                       | 125 mm                          |
| Kiinnityspituus L <sub>2</sub>         | 9 mm                            |
| Asetuskulma κ                          | 93 astetta                      |
| varren Ø D <sub>s</sub>                | 10 mm                           |
| Standardi                              | Tehdasnormi                     |
| Käyttötapa                             | Vasen                           |
| Sisäorvaussyvyys enint.                | 3×D                             |
| Sisäjähdytys                           | kyllä                           |
| Käyttö                                 | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500