

Garant**DC.T 070204, Laji: CU7010**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 CU7010 Laji: CU7010
lastunmurtaja: SS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c sivukäyttö	80 - 140 m/min
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Oheiskäyttö	M

lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	CU7010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	Cermet
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä