



Poratankosarja teräs, sisäjähdytys, Vasen, Tyyppi: SET11



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260347 SET11 |
| GTIN | 4045197657763 |
| Tuoteluokka | 29W |

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Sisäjähdytys: kyllä

ISO-koodi pidin: A16Q SDUCR/L11

ISO-koodi pidin: A25R SDUCR/L11

ISO-koodi pidin: A20R SDUCR/L11

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 25 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 27 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------|
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 8 |
| ISO-koodi pidin | A16Q SDUCR/L11 |
| ISO-koodi pidin | A25R SDUCR/L11 |
| ISO-koodi pidin | A20R SDUCR/L11 |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. |

| | |
|--|------------------|
| Kiinnityspituus L ₂ | 15 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 18 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 23 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 25 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 27 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 32 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 13,6 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 16 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 18,5 mm |
| Kokonaispituus L | 180 mm |
| Kokonaispituus L | 200 mm |
| Kokonaispituus L | 200 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 3×D |
| Standardi | DIN 8024 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15 | 674248 TX15 |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 14 | 269028 14 |
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa | 269420 |
| Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 16/07 mm | 260343 16/07 |
| Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 16/07 mm | 260342 16/07 |
| Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 20/11 mm | 260343 20/11 |

| | |
|--|--------------|
| Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 25/11 mm | 260343 25/11 |
| Poratanko terästä Varren-Ø / teränkoko 20/11 mm | 260342 20/11 |
| Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |