

Garant GRIDLINE

Taitettava etulevy leveys 36G, Etukorkeus: 200mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	998251 200
GTIN	4067263111412
Tuoteluokka	91R

Kuvaus**Malli:**

Saranoitu etulevy estää esineiden putoamisen hyllystä. Etulevyn voi taittaa alas eteen. Suurin taittokulma 180°. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät merkintäliuskat. Kaksipuolinen lukitus ja yhdellä kädellä yksittäin avattava vetolaatikko.

Sopii:

Laatikkohyllyköt, konttien osat.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

On asennettava hylly, jonka etulevyn korkeus on vähintään 50 mm. Jos taitettavan etulevyn alapuolelle asennetaan laatikoita, joissa on lukko, ovet, turvalukitustanko jne., tarvitaan hylly, jonka etulevyn korkeus on 100 mm. Laatikoita ei voi asentaa taitettavan etulevyn taakse. Ei yhteensopiva ryhmän 93 työkalukaappien kanssa.

Tekninen kuvaus

Syvyys	38 mm
Paino	3,9 kg
Hyötyleveys G	36
Taittokulma	180 astetta
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyötykorkeus	175 mm
Etukorkeus	200 mm

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Hyötyleveys	900 mm
Käyttöalue	Laatikostokaappi
Käyttöalue	Konttien osat
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Tuotetyyppi	Etuluukku