

Garant GRIDLINE

Taitettava etulevy leveys 36G, Etukorkeus: 250mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	998251 250
GTIN	4067263111436
Tuoteluokka	91R

Kuvaus**Malli:**

Saranoitu etulevy estää esineiden putoamisen hyllystä. Etulevyn voi taittaa alas eteen. Suurin taittokulma 180°. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät merkintäliuskat. Kaksipuolinen lukitus ja yhdellä kädellä yksittäin avattava vetolaatikko.

Sopii:

Laatikkohyllyköt, konttien osat.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

On asennettava hylly, jonka etulevyn korkeus on vähintään 50 mm. Jos taitettavan etulevyn alapuolelle asennetaan laatikoita, joissa on lukko, ovet, turvalukitustanko jne., tarvitaan hylly, jonka etulevyn korkeus on 100 mm. Laatikoita ei voi asentaa taitettavan etulevyn taakse. Ei yhteensopiva ryhmän 93 työkalukaappien kanssa.

Tekninen kuvaus

Taittokulma	180 astetta
Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyötyleveys	900 mm
Paino	4,4 kg
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Etukorkeus	250 mm
Hyötykorkeus	225 mm

Hyötyleveys G	36
Syvyys	38 mm
Käyttöalue	Laatikostokaappi
Käyttöalue	Konttien osat
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Tuotetyppi	Etuluukku