

**TNMG 160408, Laji: CA510****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251474 CA510 |
| GTIN | 4960664699179 |
| Tuoteluokka | 25E |

Kuvaus

TNMG 160408 CA510 Laji: CA510
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 180 - 590 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Syöttö f | 0,13 - 0,4 mm/kierr, |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| lastunmurtaja | PQ |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Pääkäyttöalue | P |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 180 - 590 m/min |
| Laji | CA510 |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160408 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Tuotetyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |