

Garant GRIDLINE

Taitettava etulevy leveys 56G, Etukorkeus: 250mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	998253 250
GTIN	4067263111559
Tuoteluokka	91R

Kuvaus**Malli:**

Saranoitu etulevy estää esineiden putoamisen hyllystä. Etulevyn voi taittaa alas eteen. Suurin taittokulma 180°. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät merkintäliuskat. Kaksipuolinen lukitus ja yhdellä kädellä yksittäin avattava vetolaatikko.

Sopii:

Laatikkohyllyköt, konttien osat.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

On asennettava hylly, jonka etulevyn korkeus on vähintään 50 mm. Jos taitettavan etulevyn alapuolelle asennetaan laatikoita, joissa on lukko, ovet, turvalukitustanko jne., tarvitaan hylly, jonka etulevyn korkeus on 100 mm. Laatikoita ei voi asentaa taitettavan etulevyn taakse. Ei yhteensopiva ryhmän 93 työkalukaappien kanssa.

Tekninen kuvaus

Materiaalin paksuus	1,5 mm
Hyötykorkeus	225 mm
Etukorkeus	250 mm
Hyötyleveys	1400 mm
Syvyys	38 mm
Hyötyleveys G	56
Paino	5,2 kg

Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Taittokulma	180 astetta
Käyttöalue	Laatikostokaappi
Käyttöalue	Konttien osat
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Tuotetyyppi	Etuluukku