

Garant GRIDLINE

**Vetoalusta jossa kiinnityssilmukat, sinkityt kiskot 200 kg, 56×24G, Korkeus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	998281 150
GTIN	4067263111719
Tuoteluokka	91R

**Kuvaus****Malli:**

Vetoalusta, **100 % ulosvedettävä**. Edestä avoin, sivulaitojen korkeus 46 mm, asennuskorkeus 150 mm. Ilman urajakolistan stanssauksia. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran. Etu- ja takapuolella on silmukat esimerkiksi kiinnityshihnojen kiinnittämistä varten. Yhdellä kädellä yksittäin avattava vetolaatikko.

**Sinkityt vetokiskot lisäävät korroosiosuojaa.****Sopii:**

Laatikkohyllyköt, konttien osat.

**Toimituksen sisältö:**

Vetoalusta, sisältää à 1 parin ohjauskiskoja ja kiinnityssilmukoita.

**Pintakäsittely:**

Vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

Ei yhteensopiva ryhmän 93 työkalukaappien kanssa, voidaan asentaa vain laatikkohyllyköihin.

**Tekninen kuvaus**

Käyttöalue	Konttien osat
Korkeus	150 mm
Hyötyleveys G	56
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Silmukoiden lukumäärä	8
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24

Hyötysyvyys G	24
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Korkeudensäätö portaittain	25
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	56×24G
Hyötyleveys	1400 mm
Hyötysyvyys	600 mm
Tuotetyyppi	Vetoalusta