



Akunlatauskaappi PRO CHARGE, Malli: PRO1200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, jatkuva itsesuljenta öljyvaimennetulla ovensulkimella, 2-pistelukitus.

- **Lukittavissa profiilisylinterillä (lukitusjärjestelmään soveltuva), sulkemistilan näyttö (punainen/vihreä). Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**
- **Integroitu kuljetusjalusta yrityksen sisällä tehtävään kuljetukseen.**
- **Integroidut säätöjalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.**
- **90 minuutin paljosuojaus ulkoa sisälle (tyyppi 90 / tyyppitarkastettu standardin EN 14470-1 mukaisesti) ja yli 90 minuuttia kestävä palonkestävyys palorasituksessa sisältä ulos.**
- **Turvapistoke helppoon erottamiseen sähköverkosta.**

Akkujen latauskaappi litiumioniparistojen turvalliseen lataamiseen ja säilytykseen. Avaa kaksi kaapin ovea samanaikaisesti yhdellä kädellä. Tekninen ilmanpoisto estää lämmön kerääntymisen akun latauksen aikana. Paineenrajoitusaukko päädyssä. Asennettu 3-portainen varoitus-/ palontukahdutusjärjestelmä sekä savuilmaisin, lämpötila-anturi, optinen ja akustinen hälytys ja palontukahdutusyksikkö, laukeaa tulipalon sattuessa automaattisesti; pistoke sähköverkkoon liittämistä varten. Pistorasialista metallirungolla ja 8 sukupistorasiaa jokaiselle tasolle on asennettu kokonaan käyttövalmiiksi kaapin sisälle.

Standardi:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa on 5 reikälevyhyllä sekä pistorasialistat, 1 pohja-allas jauhemaalattua teräslevyä.

Pintakäsittely:

Kaappirunko antrasiitinharmaa RAL 7016, ovet katkeronsiniset RAL 5010 **jauhemaalattu**.

Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain)

huollettava akkujen säilytys- ja latauskaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava niiden toimivuus.

Suosittellemme asentamaan turvakaapit maan tasalle, jotta niiden evakuointi on helppoa.

Tekninen kuvaus

Hyötyleveys	1050 mm
Nimellisjännite	230 V
Hyötysyvyys	522 mm
Hyötykorkeus	1647 mm
Enimmäiskantavuus	600 kg
Pohjakeräysaltaan tilavuus	2,6 l
Haarukka-aukon sisäleveys	1120 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus	90 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Leveys	1193 mm
Korkeus	2224 mm
Syvyys	615 mm
Pohjakeräysaltaiden lkm	1
Paino	512 kg
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi