

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK6440, merkintä tyyppi W29: 24-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236791 24-000
GTIN	4047109226609
Tuoteluokka	24T

**Kuvas****Sopii :**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	24-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Laji	BK6440
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	185 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	165 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		