

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK6425, merkintä tyyppi W29: 34-000****Tilastiedot**

Tilausnumero	236771 34-000
GTIN	4047109225428
Tuoteluokka	24T

Kuvas**Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:**Annetut ohjeluamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900; INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 06T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,15 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	34-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,15 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Laji	BK6425
tyyppi	ST900; INOX
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	225 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		