

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

2-särmäinen käänötöterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1 mm
ISO-koodi-käänötöterä	LPGT 010210 ER-GM
tyyppi	ST1400
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,2 mm
Laji	PR1825
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		