

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkausärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,6 mm
tyyppi	INOX
Nirkon säde	1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LOGU 030310 ER-GM
Laji	PR1835
Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 - 1,9 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		