

**LOGU 030310 ER-GM, PR1825, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221971 ST1400
GTIN	4960664028597
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkausärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Tekninen kuvaus

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,6 mm
Nirkon säde	1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LOGU 030310 ER-GM
tyyppi	ST1400
Laji	PR1825
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,2 - 1,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		