

**LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221975 GG
GTIN	4960664026975
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkausärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Tekninen kuvaus**

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,6 mm
tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	LOGU 030310 ER-GM
Nirkon säde	1 mm
Laji	PR1810
Lastuava aine	KM
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 - 1,5 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		