

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	22 mm
Aluslevy	259031 33
Sopiva kääntöterä	TN.. 2204..
Sokka	259049 2
Ruuvisarja	259023 2
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	MTJNR/L 2525M22
Pään pituus L ₁	36 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Kiinnitysrauta	259038 13
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	93 astetta
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 33	259031 33
Kiinnitysrauta Tyyppi 13	259038 13
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Ruuvisarja10 osaa Tyyppi 2	259023 2
Sokka Tyyppi 2	259049 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500