

**DCGT 070204, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260369 SP4019 |
| GTIN         |               |
| Tuoteluokka  | 28D           |

**Kuvaus**

DCGT 070204 SP4019 Laji: SP4019  
lastunmurtaja: 62  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 30 - 440 m/min

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Pääkäyttöalue                   | UNI                  |
| lastunmurtaja                   | 62                   |
| Nirkon säde                     | 0,4 mm               |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,15 - 3 mm          |
| Syöttö $f$                      | 0,05 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 30 - 440 m/min       |
| Koneistusehto                   | jatkuva              |
| Laji                            | SP4019               |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely                     |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | DCGT 070204                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Tuotetyppi                      | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |