

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK6425, merkintä tyyppi W29: 42-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236771 42-000
GTIN	4047109225404
Tuoteluokka	24T

**Kuvas****Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900; INOX

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 080404

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	42-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 080404
Laji	BK6425
tyyppi	ST900; INOX
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	225 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		