

**HOLEX Pro -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

**Tekninen kuvaus**

Standardi	Tehdasnormi
Kokonaispituus L	125 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Terän koko	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020K09
Varren koko	20 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Pään pituus L <sub>1</sub>	17 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX15	659950 TX15