

**HOLEX Pro -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2525M09
Pään pituus L ₁	19 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Standardi	Tehdasnormi
Varren koko	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX15	659950 TX15