

**HOLEX Pro -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Varren koko	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Toimintaleveys L ₄	25 mm
ISO-koodi pidin	SCLCR/L 2020K09
Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L ₁	17 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvitaltta Tyyppi TX15	659950 TX15