



## Kääntöterille SD.. SDJCR 93° Oikea



### Tilaustiedot

Tilausnumero	260304 25/11
GTIN	4067263109679
Tuoteluokka	22E

### Kuvaus

**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

### Tekninen kuvaus

Pään pituus L <sub>1</sub>	21,5 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Varren koko	25 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2525M11
Kokonaispituus L	150 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

### **Sopivat tuotteet**

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/260304-25/11>