

**HOLEX Pro -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Varren koko	20 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Toimintaleveys L ₄	25 mm
ISO-koodi pidin	SDJCR/L 2020K11
Pään pituus L ₁	20,5 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX15	659950 TX15