

**HOLEX Pro -kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G 1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Standardi	Tehdasnormi
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	24 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Kokonaispituus L	125 mm
Varren koko	20 mm
Toimintaleveys L ₄	25 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020K11
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX15	659950 TX15
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX8	659950 TX8