

**Kääntöterille SD.. SVJC 93° Oikea, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

Huomautus:

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G 1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2525M11
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Pään pituus L ₁	26 mm
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX15	659950 TX15
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX8	659950 TX8