

**HOLEX Pro -kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Terän kohdennettu jäähdytys.

**Huomautus:**

Jäähdytysnesteen siirto pään alle letkuliitännällä (G 1/8 tuumaa – sisältyy toimitukseen).

**Tekninen kuvaus**

Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
ISO-koodi pidin	SVJCR/L 2020K11
Standardi	Tehdasnormi
Varren koko	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Terän koko	11 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	93 astetta

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX15	659950 TX15
Momenttiruuvitalta Tyyppi TX8	659950 TX8