



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 3
GTIN	4067263109280
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierrevarren Ø:lle d_2	4,5 mm
Jatkokappaleen Ø D_3	6 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M6
Jatkokappale L_2	60 mm
Jatkokappale K_2	4,9 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M4
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

