



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 1
GTIN	4067263109266
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeeseen tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale L ₃	130 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 371	M2 – M2,6
Jatkokappaleen Ø D ₃	6 mm
Jatkokappale L ₂	60 mm
Jatkokappale K ₂	4,9 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 374/376	M4
kierrevarren Ø:lle d ₂	2,8 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

