



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 6
GTIN	4067263109730
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeisiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale K_2	6,2 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	8 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 371	M8
Jatkokappaleen \varnothing D_3	8 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
Jatkokappale L_2	60 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376	M11
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

