



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 5L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338425 5L
GTIN	4067263109723
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkeeseen tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämässä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale L ₂	70 mm
Jatkokappale K ₂	6,2 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	8 mm
Jatkokappale L ₃	230 mm
kierrevarren Ø:lle d ₂	7 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 374/376	M9 – M10
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 371	M7
Tuotetyyppi	Jatkokappale,

