

**Garant****Itsekeskittävä ruuvipuristin, peruslaite Xtric, Tyyppi: 125L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363000 125L
GTIN	4067263108795
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Kokonaan karkaistu ja alapuoli hienojyrsitty.
- Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
- Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 (koot 50 ja 80) -järjestelmissä välilevyn avulla.
- Leukojen vaihto ilman työkaluja. Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
- Automaatorajapinta.
- Nerokas leukojen pikavaihtojärjestelmä, ilman työkaluja.
- Kiinnitysvoima enintään 25 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Nopea ja intuitiivinen käyttöä.
- Toistotarkkuus <0,01 mm.
- Asteikko kiristysmoduulien esiasemointia varten.
- Karamutteri itsestään säätävällä toiminnolla tai ilman.
- Kiinnitysreuna kiinnitysraudoille.
- Keskikohdan säätö otsareikäavaimella.

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

**Sopii:**

Päälileuat nro 363010 – 363045.

**Toimituksen sisältö:**

Peruskisko, kara, karamutterit, karasuojus nro 363083.

**Erikoistarvike:**

Kuusioruuvimeisseli nro 627424 koko 5, otsareikäavain nro 628600 koko 2, momenttiavain nro 656050, avainhylsy 642229, kiinnitysleuat nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085. Korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nro 363079 kanssa). Asennusasema nro 358595 52/96.

#### Huomautus:

ZeroClampin alkuperäiset kiinnityspultit ovat liian pitkiä käytettäväksi suoraan. Lyhennä pulttien kierrettä niin, että ruuvin pituus on enintään 19 mm vastepinnasta.

Yhteensopivat päällileuat nro 363010 – 363045 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä. Poista kiinnitysaukot tyypeissä XS ja XSP ja H lomitetuilla päällileuoilla.

## Tekninen kuvaus

Paino	11,8 kg
Kiinnitysalue S2	92 - 280 mm
Kiinnitysalue S1	0 - 194 mm
B	125 mm
Pitkittäisura	20 mm
L	320 mm
Suurin kiristysmomentti	132 Nm
Sarja	Xtric
Avainkoon mitat	5 mm
Avainkoon mitat	13 mm
Korkeus H	54 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	32 kN
Mitta alapuolella	2×96 / 200 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xtric 125
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi CS1	361165 CS1
Täydellinen karalaakeri Tyyppi 125/270	363008 125/270

pehmeä päällileuka Tyyppi 160A	363034 160A
pehmeä päällileuka Tyyppi 160S	363034 160S
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 10 mm	363076 10
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 12 mm	363076 12
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 20 mm	363076 20
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 25 mm	363076 25
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 30 mm	363076 30
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 30C mm	363076 30C
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 32 mm	363076 32
SuuntaispalapariMagneettinen Korkeus 32C mm	363076 32C
Keskittävän kiinnittimen sovitinlevy ZS-tyyppi / kiinnityskupin ø 125/120 mm	363080 125/120
Keskittävän kiinnittimen sovitinlevy ZS-tyyppi / kiinnityskupin ø 125/138 mm	363080 125/138
XTRIC-varakara Tyyppi 125M	363084 125M
Karamutteri liikkumaton oikealla Tyyppi 125	363097 125
Karamutteri liikkuu vasemmalle Tyyppi 125	363098 125
Karamutteri liikkuu oikealle Tyyppi 125	363099 125