

Garant**Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä, PSC 32 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308559 10
GTIN	4067263110064
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet. Sisä- ja ulkokierre vastaavat kokoa.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 – 302416. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354400. Tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	32 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Sovitin	PSC 32 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka