

Garant**Ruuvattava jyrsinistukka, lieriömäinen, SK 40, Kierteen koko M: M16X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Tekninen kuvaus

kierre M	M16×50
Hyötypituus L ₁	50 mm
Ulko-Ø D	29 mm
Reiän Ø D ₁	17 mm
Ulkonema A-mitta	74,5 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike