

Garant**Ruuvattava jyrsinistukka, lieriömäinen, SK 40, Kierteen koko M: M12X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308553 M12X50
GTIN	4067263110101
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovanorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Tekninen kuvaus

Reiän $\varnothing D_1$	12,5 mm
Hyötypituus L_1	50 mm
Ulkonema A-mitta	74,5 mm
kierre M	M12x50
Ulko- $\varnothing D$	21 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	DIN 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	$\leq 3 \mu\text{m}$

Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike