

Garant**Ruuvattava jyrsinistukka, lieriömäinen, SK 40, Kierteen koko M: M8X50****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308553 M8X50 |
| GTIN | 4067263110088 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------------|
| kierre M | M8x50 |
| Ulkonema A-mitta | 74,5 mm |
| Reiän Ø D ₁ | 8,5 mm |
| Hyötypituus L ₁ | 50 mm |
| Ulko-Ø D | 13 mm |
| Sovitin | SK 40 |
| Kiinnitysnormi | DIN 26623-1 |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |