

**Garant****Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Tuoteluokka	31A

## Kuvaus

**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ei sis.** pituudensäätöruuvia, **lyhyt.****Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

## Tekninen kuvaus

Varren Ø d	12 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotenimen määrite	L = 160 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale