

Garant**ER-kiristysholkki-istukka, HSK-E 50 lyhyt, ER-kiristysholkkikoolle: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	305155 25
GTIN	4067263110293
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **Avarrettu läpimenoireikä (ei säätöruuvia).**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Huomautus:

RFID/Balluff chip -poraus.

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	25
Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Sovitin	HSK-E 50 lyhyt

Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69882-6
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka