

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK72, merkintä tyyppi W29: 34-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236830 34-010
GTIN	4047109059009
Tuoteluokka	24T

**Kuvas****Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST1400

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 06T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	34-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 06T304
Laji	BK72
tyyppi	ST1400
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		