



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 6L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 6L
GTIN	4067263110361
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Väjäntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähditysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevässä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M11
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	8 mm
Jatkokappale L_3	230 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	13 mm
Jatkokappale K_2	6,2 mm
Jatkokappale L_2	80 mm
kiinnityspituudelle I_1	30 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	8 mm

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M8
nelikulmalle K_1	6,2 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,