



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 4L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 4L
GTIN	4067263110323
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M4,5 – M6
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M8
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	7 mm
nelikulmalle K_1	4,9 mm
Jatkokappale K_2	5,5 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	6 mm
Jatkokappale L_3	230 mm
kiinnityspituudelle l_1	26 mm

Jatkokappaleen Ø D ₄	12,1 mm
Jatkokappale L ₂	70 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,