



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338435 5 |
| GTIN | 4067263110330 |
| Tuoteluokka | 32H |

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------|
| Jatkokappaleen $\varnothing D_3$ | 7 mm |
| Jatkokappaleen $\varnothing D_4$ | 12,1 mm |
| kierrevarren \varnothing :lle d_2 | 7 mm |
| Jatkokappale L_3 | 130 mm |
| kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 374/376 | M9 – M10 |
| nelikulmalle K_1 | 5,5 mm |
| kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 371 | M7 |
| Jatkokappale K_2 | 5,5 mm |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Jatkokappale L ₂ | 60 mm |
| kiinnityspituudelle l ₁ | 26 mm |
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale, |